

FICHA TÉCNICA TECNIPÉS

Analizador de humedad MB92

TecniPés MB92 para laboratorio y producción.



ALCANCE

90 g

LEGIBILIDAD

0,01 % / 0,001 g

CALENTAMIENTO

Fibra de carbono IR

TEMPERATURA

40 a 200 °C

MÉTODOS

20

MARCA

TecniPés

Galería del producto



Vista complementaria de MB92.

Tecnipés MB92

- Carcasa rediseñada, calentamiento de fibra de carbono y célula de carga mejorada para aplicaciones exigentes.
- Pantalla táctil capacitiva de 4,3 pulgadas, protección por contraseña y gestión de identificadores de muestra y lote.
- Perfiles Normal, Rápido, Rampa y Escalonado; cinco criterios automáticos, temporizador, manual y libre.
- Panel de vidrio completo y cámara de calentamiento sin herramientas para facilitar limpieza y mantenimiento.

Prestaciones y especificaciones

Parámetro	Especificación
Repetibilidad	0,08 % con muestra de 3 g; 0,015 % con muestra de 10 g.
Rango de humedad	0,01 a 100 %; 0,01 a 1000 % en modo de base seca. MC recomendado: 0,5 a 100 %.
Métodos y resultados	Biblioteca de 20 métodos; 200 resultados. Muestra MC%, DC%, RG%, tiempo, temperatura, peso, método, curva y estadísticas.
Ajustes y conexiones	Ajuste de temperatura a 100 o 160 °C; ajuste externo de peso 50 g. RS232, host USB y dispositivo USB.
Dimensiones y condiciones	Plato Ø90 mm; 210 × 138 × 352 mm; 4,3 kg netos, 6,1 kg transporte; 10 a 40 °C; 120 o 240 VAC, 50/60 Hz.
Conformidad	Seguridad IEC/EN 61010-1 y 61010-2-010, CSA y UL equivalentes; EMC IEC/EN 61326-1 clase B, FCC parte 15 clase A e ICES-003 clase A; marcas CSA, CE, RCM y RAEE.

Accesorios

Accesorio	Referencia
Agarradera del plato	30954234
Funda de protección en uso	30954269
Kit de calibración de temperatura	11113857
Cuchara / platillos de aluminio (50)	30284477 / 30585411
Filtro de fibra de vidrio (200)	80850087
Jaula y platillos reutilizables	80252477 / 80252478 / 80252479
Impresoras SF40A y SF40A/BT	30064202 / 30944359
Kit de cristal protector y maletín	31045693 / 31035939

Las imágenes, características técnicas y configuraciones pueden variar según disponibilidad, versión suministrada o requisitos de instalación. Confirmar siempre la configuración final en el presupuesto.